

<b>Zeitschrift:</b>	Physiotherapeut : Zeitschrift des Schweizerischen Physiotherapeutenverbandes = Physiothérapeute : bulletin de la Fédération Suisse des Physiothérapeutes = Fisioterapista : bollettino della Federazione Svizzera dei Fisioterapisti
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerischer Physiotherapeuten-Verband
<b>Band:</b>	- (1972)
<b>Heft:</b>	245

## **Titelseiten**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

**Download PDF:** 15.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Der Physiotherapeut

---

# Le Physiothérapeute




Nr. 245 August 1972

# *Skan-Hydrotherapie*

*AUER TURBUMATIC-GALVI  
Kombination*

*Kombinationsanlage Unterwassermassage /  
elektrogalvanisch, mit Regelautomatik.*

*Installation combinée massage par jet  
subaquatique sous pression / bain galvanique,  
avec réglage automatique.*



- *Regelautomatik (einiger Hersteller) mit eingebauten Sicherheiten und elektronischer Stromstärkendosierung = reiner Gleichstrom – ohne Wellen.*
- *Sehr geräuscharme Pumpe, innen aus Chromnickelstahl.*
  - *Druckregelautomatik für exakte Einstellung des gewünschten Wasserdruckes.*
- *Wannen aus Hartkunststoff, im Hochdruckstrahlverfahren porenfrei gefertigt. Isoliert. Äusserste Oberflächenhärte, unempfindlich gegen aggressives Wasser, Hitze und mechanische Beanspruchung.*
- *Régulation automatique (seul fabricant) avec sécurité incorporée et ampérage électrique dosé électroniquement – pur courant continu – sans ondes.*
- *Pompe presque entièrement silencieuse, intérieur en acier inox.*
- *Régulation automatique de pression pour un réglage exact de la charge d'eau désirée.*
- *Baignoire en matière plastique dure et non poreuse grâce à un procédé de jet sous haute pression. Isolée. Dureté maximale de la surface, insensible à l'action des eaux corrosives, à la chaleur et aux efforts mécaniques.*

*SKAN AG*

*Thannerstr. 35 4009 Basel Tel. 061/38 89 86*

**SKAN**