

Objektyp: **Miscellaneous**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **99 (1973)**

Heft 3

PDF erstellt am: **29.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

M. Truan José Luis, architecte, diplômé de « Universidad Nacional de ingeniería », Lima/Pérou, en 1970.

Parrains : MM. Etienne Porret et J.-P. Cahen.

Nous rappelons à nos membres que, conformément à l'article 10 des statuts de la SVIA, ils ont la possibilité de faire une opposition motivée par *avis écrit* au Comité de la SVIA dans un *délai de quinze jours*. Passé ce délai, les candidatures ci-dessus seront transmises au Comité central de la SIA.

Rédacteur : F. VERMEILLE, ingénieur

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Voir pages 11 et 12 des annonces

DOCUMENTATION DU BATIMENT

Voir page 13 des annonces

Informations diverses

Microtecnic 1973

Wild Heerbrugg SA, Etablissements d'optique, d'électronique et de mécanique de précision, CH-9435 Heerbrugg/Suisse, ont présenté à cette occasion :

1. Géodésie

Le théodolite de précision Wild T3A avec oculaire autocollimateur incorporé est utilisé dans l'industrie pour des mesures angulaires de la plus haute précision, surtout dans la construction de machines et lors du montage. En plus de visées normales sur voyants et collimateurs, le T3A peut être utilisé aussi pour l'autocollimation.

Le théodolite universel Wild T2-E avec lunette à image droite est utilisable avec l'oculaire autocollimateur Wild GOA également pour les travaux d'autocollimation.

Le micromètre plan-parallèle Wild GPM2, emboîté sur l'objectif de la lunette, permet de lire directement à 0,2 mm et d'estimer à 0,02 mm de petits déplacements parallèles de la ligne de visée, par exemple l'axe de machine, dans n'importe quel plan de visée et sur une amplitude de 1 cm.

En plaçant des *bonnettes* sur l'objectif de lunette, on peut réduire la visée minimum de la lunette du T2 à 50 cm environ.

La lunette du T2 et du T3 est livrée également comme *collimateur*. Lors de mesures angulaires dans le laboratoire et l'industrie, elle sert comme voyant qui peut être placé indépendamment de la visée minimum du théodolite.

Le niveau universel automatique Wild NA2 effectue automatiquement la mise à l'horizontale de la ligne de visée. Grâce au micromètre plan-parallèle emboîté sur l'objectif de la lunette, il est possible d'obtenir une précision de mesure de $\pm 0,02$ mm.

Le niveau de précision Wild N3 est de plus en plus utilisé dans l'industrie des machines. Des accessoires spéciaux, comme mires d'industrie, oculaires autocollimateurs, oculaires redressant l'image, etc. élargissent le champ d'application de cet instrument.

La lunette zénith-nadir Wild ZNL pour la mise à l'aplomb optique dans la construction de grands immeubles et pour l'installation d'ascenseurs.

Le prisme 90° d'objectif, accessoire destiné pour les théodolites T1A, T16 et T2, est particulièrement apprécié lors des transferts de directions et des implantations en direction perpendiculaire à la ligne de visée.

L'oculaire laser Wild GLO est un équipement accessoire pour les théodolites Wild T1A, T16 et T2. Par simple échange de l'oculaire de lunette il transforme le théodolite en un théodolite laser pour de multiples applications en génie civil et dans l'industrie, en particulier pour alignement, visée verticale, mise en place, etc.

2. Microscopie

Wild M4, microscope stéréoscopique, livré pour un grossissement fixe ou avec changeur de grossissement à trois étages. Statifs pour observation en éclairage épiscopique ou diascopique. Mêmes accessoires que pour les microscopes stéréoscopiques M4A et M7.

Microscope stéréoscopique Wild M4A avec changeur de grossissement incorporé permettant la lecture directe du grossissement total aux 3 positions pour tous les oculaires utilisables. Statifs pour observations épiscopique et diascopique ainsi que de nombreux accessoires pour les mesures, le dessin et la photographie.

Wild M5 microscope stéréoscopique, changeur de grossissement à quatre étages pouvant être complété pour des grossissements de $2\times$ à $200\times$. Série complète de statifs divers; équipement M5-Pol pour observations en lumière polarisée. Accessoires de mesure et de photographie.

Wild M7, microscope stéréoscopique avec zoom, grossissement continu de $6\times$ à $31\times$. Des objectifs additionnels et une gamme d'oculaires permettent d'adapter le domaine de grossissement aux conditions demandées. Un statif pour observation diascopique en fond-noir est disponible pour compléter la série de statifs d'épiscopie et de diascopie habituels. La microphotographie peut être pratiquée en version tri-oculaire.

Microscope Wild M12 pour travaux de routine, pour observations épiscopique et diascopique. Revolver et tubes interchangeables, garantissant l'application universelle de toutes les méthodes d'observation en microscopie. Les accessoires Wild pour les mesures, le dessin, la microphotographie et la microcinématographie sont facilement placés sur le microscope.

Les équipements d'interférométrie épiscopique Wild se fixent sur les statifs M12 et M20 et permettent de mesurer des différences de niveau de surfaces à 5 nm près.

Domaines d'emploi : mesures de rugosité de surfaces (métaux, laque, matières plastiques, etc.), mesures d'épaisseur de revêtements, de circuits intégrés, etc.

Le microscope inversé pour observation épiscopique Wild M50 pour examen de surfaces. Des objectifs Wild épi-achromatiques universels et une disposition d'éclairage correspondante permettent le passage du fond-clair en fond-noir par simple déplacement d'un levier. Une série d'accessoires complémentaires, comme oculaires de mesure, chambres microphotographiques, augmentent les possibilités d'application.

Dispositif électronique de mesure de longueurs TESA/WILD. Conçu comme dispositif additionnel pour les microscopes Wild, cet appareil permet une lecture directe en μm . Le réglage optique se fait sur un oculaire à vis micrométrique. Possibilité d'étalonnage préalable de 5 objectifs.

Dispositif électronique de mesure de longueur WILD/CENSOR.

Il convient à tous les microscopes stéréoscopiques Wild, pour une lecture directe, en un temps minimum, des résultats de mesures sur des objets ayant des dimensions jusqu'à 60 mm.

3. Instruments de physique

L'appareil pour le contrôle de surfaces planes Wild PGL sert à déterminer avec grande précision les défauts de planéité de surfaces planes telles que marbres, glissières, etc., ainsi que les défauts de rectitude de pièces diverses, rails, guides, axes, arbres. Il est aussi possible d'obtenir avec cet appareil des indications sur la rectitude de marche des chariots de machines. L'appareil travaille d'après le principe d'autocollimation et permet de déterminer des écarts latéraux et verticaux de $\pm 0,001$ mm sur une distance de 200 mm.

Condensateurs Fribourg SA

Les exigences actuelles des utilisateurs de composants électroniques discrets se rapportent d'une part aux performances, d'autre part aux prix.

Il s'agit d'obtenir des éléments présentant :

- De bonnes qualités électriques.
- Une bonne résistance aux contraintes mécaniques et climatiques.
- Des dimensions compactes et normalisées de façon à faciliter l'interchangeabilité des composants.

Ceci, tout en cherchant à réaliser un optimum au point de vue économique.

CONDENSATEURS FRIBOURG a développé un condensateur à film de polystyrène tenant compte de ces conditions :

- * Conforme aux normes nationales et internationales.
- * Fiable, ayant une très longue durée de vie.
- * Exécution aselfique.
- * Pertes très basses et résistance d'isolement élevée.
- * Son emballage boîtier lui confère une bonne tenue à l'humidité et une forme géométrique simple permettant une construction modulaire.

Pour compléter sa gamme des composants d'antiparasitage, Condensateurs Fribourg S.A. présente sa nouvelle génération de condensateurs antiparasites à diélectrique métallisé et sores radiales.

Présentés dans un boîtier en matière plastique, ce qui est une garantie pour l'isolation électrique et la protection contre l'humidité, ces éléments de conception moderne offrent de très grandes possibilités d'emploi car, mis à part une exécution avec fils nus ou isolés, ces condensateurs de dimensions très réduites sont également livrables avec câbles souples isolés.